

© SETOLITE Lichttechnik GmbH

Alle Rechte, einschließlich Übersetzung, behalten wir uns vor. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers zulässig. Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung, sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

All rights, including translation, are reserved. Reproduction of any kind, for example photocopying, microfilm or data processing equipment are forbidden without the written permission of the publisher. Reprint, also partly is forbidden. The operating instructions reflect the current technical state of printing. Changes in technology and equipment, as well as errors and omissions are reserved.

**GEBRAUCHSANLEITUNG
ZUGBEGLEITERLEUCHE
4CLED, 3CLED, 2CLED**

**INSTRUCTIONS FOR USE
CONDUCTOR LIGHT
4CLED, 3CLED, 2CLED**



SETOLITE Lichttechnik GmbH

Bockhackerstr. 13 - 42499 Hückeswagen - Germany

Tel: +49 (0) 21 92 - 9 36 24-0 - Fax: +49 (0) 21 92 - 9 36 24-25

E-mail: info@setolite.de - Internet: www.setolite.com

Betrieb

1. Batterien einlegen / wechseln
Vor dem Einlegen / Wechseln muss die Leuchte ausgeschaltet sein. Schrauben Sie die Verschlusskappe mit dem Schalter, welche sich am hinteren Teil des Leuchtenkörpers befindet entgegen dem Uhrzeigersinn auf, und entnehmen Sie die Batteriehalterung. Legen Sie 3 AAA Alkaline Batterien entsprechend der jeweils angegebenen Richtungen in die Halterung ein. Setzen Sie die Halterung in Richtung des aufgebrachten Richtungspfeils wieder ins Leuchtengehäuse ein. Schrauben Sie die Leuchte wieder fest zu. **Achtung, die Leuchte funktioniert nicht, wenn die Batterien und/oder die Batteriehalterung falsch eingelegt sind.**
2. Zum Ein- und Ausschalten drücken Sie den am hinteren Teil der Leuchte befindlichen An-/Aus-Schalter.
3. Um zur gewünschten Farbe zu wechseln, drehen Sie den Marker des Farbauswahlrads auf die gewünschte Farbe (R = rot / B = blau / G = grün / W = weiß). Die Anzahl der wählbaren Farben sind abhängig vom Modell.

Garantie

Hinsichtlich Gewährleistung und Garantieregelungen gelten die zum Zeitpunkt des Kaufs gültigen AGBs.

Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen Seiten im Internet www.setolite.com

Reinigung und Pflege

1. Verwenden Sie zum Entfernen von Schmutz, Staub, Öl, Fett usw. ein weiches Tuch, das mit einer milden Seifenlösung oder Wasser leicht angefeuchtet ist. Trocknen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch nach. Verwenden Sie zum Reinigen keine korrodierenden Substanzen oder Lösungsmittel.

2. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Batterien, und ersetzen Sie diese sofort, falls sie auslaufen bzw. deformiert oder beschädigt sein sollten und dem normalen Zustand nicht mehr entsprechen. Jegliche Schäden, die durch mangelhafte Batterien entstanden sind, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.




Vorsicht

1. Das Außengehäuse der Leuchte kann bei intensivem Gebrauch warm werden. Das ist normal.
2. Entfernen Sie die Batterien, falls die Leuchte längere Zeit nicht zum Einsatz kommt.
3. Schauen Sie nicht direkt ins Licht. Dies kann zu vorübergehenden oder auch permanenten Augenschädigungen führen. Der Hersteller oder die Händler sind für diese Verletzungen nicht haftbar zu machen.
4. Halten Sie die Leuchte von Kindern fern.

Technische Daten

Typ	ZUGBEGLEITERLEUCHE 4CLED / 3CLED / 2CLED		
Leuchtmittel	3 W 4-farb LED Chip (RGBW) Die Anzahl der wählbaren Farben sind abhängig vom Modell		
Lichtfarbe (weiß)	ca. 6000 °K		
Lebensdauer Leuchtmittel	ca. 100.000 Stunden		
Batterien	3 x AAA Alkaline		
Betriebsdauer	ca. 2,5 Stunden		
Schaltmodus - Lichtstrom	4CLED Rot: 85 lm Blau: 30 lm Grün: 110 lm Weiß: 145 lm	3CLED Rot: 85 lm --- Grün: 110 lm Weiß: 145 lm	2CLED Rot: 85 lm --- --- Weiß: 145 lm
Schutzart	IP64		
Gewicht	ca. 117 g (ohne Batterien)		
Abmessungen	Ø 35 mm x 126 mm		
Lieferumfang	3 x AAA Batterien, Gürtelholster, Clip Trageschlaufe, Bedienungsanleitung		
Artikelnummer			
4CLED	78_008500		
3CLED	78_008503		
2CLED	78_008502		



Operation

- Put in / replace batteries
Before putting in / replacing the batteries, the luminaire must be turned off. Screw the closing cap with the switch, which is located at the back part of the light body, counter-clockwise to open and take out the battery holder. Put the 3 AAA alkaline batteries into the holder according to the indicated directions. Place the holder in the luminaire housing in the direction of the direction arrow. Screw the luminaire again tightly. **Attention, the luminaire does not work when the batteries are placed falsely.**
- For turning it on and off, press the on/off switch located at the back part of the luminaire.
- In order to change to the desired colour, turn the marker of the colour changing wheel to the desired colour (R = red / B = blue / G = green / W = white). The amount of chooseable colours depends on the model.

Warranty

With regard to warranty and guarantee regulations, the terms and conditions valid at the time of purchase apply.

Take a look at our latest sites at www.setolite.com/en

Cleaning and care

- In order to remove dirt, dust, oil, grease, etc., use a soft cloth that is lightly moistened with a mild soap solution or water. Afterwards, dry it off with a soft, dry cloth. Do not use corroding substances or solvents for the cleaning.
- Check regularly the condition of the batteries and immediately replace them if they leak or are deformed or damaged and are no longer according to the normal condition. All damages that are caused by faulty batteries are excluded from the warranty.



Attention

- The outer housing of the luminaire can get warm at intensive use. That is normal.
- Remove the batteries if the luminaire is not used for a longer period of time.
- Do not look directly into the light. This may lead to short- or even long-term eye damages. The producer or the retailers cannot be made responsible for these injuries.
- Keep the luminaire away from children.

Technical data

Type	CONDUCTOR LIGHT 4CLED / 3CLED / 2CLED		
Illuminant	3 W 4 colour LED Chip (RBGW) The amount of chooseable colours depends on the model		
Light colour (white)	approx. 6000 °K		
Life time illuminant	approx. 100.000 hours		
Batteries	3 x AAA Alkaline		
Lighting duration	approx. 2,5 hours		
Switch mode – luminous flux	4CLED Red: 85 lm Blue: 30 lm Green: 110 lm White: 145 lm	3CLED Red: 85 lm --- Green: 110 lm White: 145 lm	2CLED Red: 85 lm --- --- White: 145 lm
IP code	IP64		
Weight approx.	117 g (without batteries)		
Dimensions	Ø 35 mm x 126 mm		
Scope of delivery	3 x AAA batteries, belt holster, clip wrist strap, operation instructions		
Item no.			
4CLED	78_008500		
3CLED	78_008503		
2CLED	78_008502		

